

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Mono
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	70 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	140 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	104 mm
Lățime totală	0 mm
Greutate totală	0,13 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Închis
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Aluminiu alb (RAL9006)
Offset	34 mm
Raza de pivotare	105 mm
Interferență pivotantă	210 mm
Diametru cupolă	0 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Benză de rulare	24 mm
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	24 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	90 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

