

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024
Bestelnummer 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Bokwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	15 kg
Statisch Draagvermogen	30 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	13,5 mm
Totale breedte	19 mm
Totaal gewicht	0,008 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	14 mm
Breedte Loopvlak	14 mm
Breedte wielkern	14 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Recht
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	19 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Ronde plaat
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	20 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	20 mm
Diameter bevestigingsgat	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024
Bestelnummer 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

