

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	70 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	140 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.16 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	80 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度（A）	80 岸 A

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

订单号 00004985
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

