

AGILA

2470YGO075P40

EAN 4031582342543



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	75 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	100 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,25 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	24 mm
Scio de giro	61,5 mm
Sterferencia de giro	123 mm
Dome Dictel	43 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstic, conductor elèctric
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (similar RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de placa
Placa llarga	60 mm
Placa ampla	60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	38 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	38 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	48 mm
Placa de diàmetre	6,3 mm

AGILA

2470YGO075P40

EAN 4031582342543

Número de comanda 00029053
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

