

DURATECH

TOP 082X93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651

Número de comanda 00804028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Poliàmida, pesada |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color | Blanc natural |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 82 mm |
| Banda de rodadura ample | 93 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 20 mm |
| Longitud del cub | 95 mm |
| Corporació ample | 93 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
| Tipus de portador | 6204ZV |

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment | ● ● ○ ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte | Duratech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 900 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 720 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 1800 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Pes total | 0,566 kg |

DURATECH

TOP 082X93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651

Número de comanda 00804028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

