INFORMACIJE O PROIZVODU

NOVATECH

RK.ETP085x90-Ø47x14

EAN 4031582329001

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOCAK

Materijal za telo	Nedefinisani
materijal omotaca	polipropilen, mekan
Prečnik	85 mm
Širina omotac	90 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D
Prečnik kuglicni lezaj	47 mm
Širina kuglicni lezaj	14 mm

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	800 kg
Nosivost na 6 km/h	640 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	1.16 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP085x90-Ø47x14

EAN 4031582329001

Broj porudžbine 00828766

Crteži proizvoda





