

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Número de comanda 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Alumini
	suau
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	300 mm
Banda de rodadura ample	55 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	66 mm
Corporació ample	55 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	68 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	480 kg
Tracidad de carga estàtica	1200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Pes total	3,892 kg

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781
Número de comanda 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

