

# AGILA

2470PJO125P30-11

EAN 4031582010435

Номер на поръчката 00005166



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                        |
| Тип                                | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                       |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 160 mm                       |
| Обща ширина                        | 60 mm                        |
| Общо тегло                         | 0,633 kg                     |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук             |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)           |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                            |
| Ширина на Резба       | 32 mm                             |
| Ширина на тялото      | 32 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                      |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 41 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 103,5 mm               |
| Интерференция при завъртане | 207 mm                 |
| Диаметър на купол           | 60 mm                  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт  |
| Диаметър на отворите Болт | 11 mm  |
| Намек                     | Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. |

# AGILA

2470PJO125P30-11

EAN 4031582010435

Номер на поръчката 00005166



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

