



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	95 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	100 mm
Type de roulement	6006 2RS
Type d'étanchéité	A
Convient pour/à	linde_mic

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	1000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.42 kg

Product Drawings

