

NOVATECH

ETP082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582452983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo de carcasa	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	750 kg
Capacidad de carga estática	1500 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	1,158 kg

ARO

Material del cuerpo	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	82 mm
Ancho de Banda de rodadura	90 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	90 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipo de cojinete	6204

DIBUJOS TÉCNICOS

