

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	250 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	123 mm
Lățime totală	118 mm
Greutate totală	5,29 kg

FURCA

Offset	30 mm
Raza de pivotare	72 mm
Interferență pivotantă	144 mm
Diametru cupolă	104 mm

ROATĂ

Lagăr	Butuc neprelucrat
Diametru	75 mm
Benză de rulare	30 mm
Lățimea corpului	30 mm

RACORD

Lungime placă	112 mm
Lățimea plăcii	112 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	92 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	92 mm
Diametru orificiu placă	9 mm