PRODUKTINFORMATION

PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20,1 mm
Navlængde	58 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	●●○○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●○○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	180 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	360 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	2,04 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH