

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha light
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	120 kg
적재 용량 정적	240 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	83 mm
전체 너비	65 mm
전체 체중	0.401 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	65 mm
트레드 폭	30 mm
차체 너비	30 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 1회
색상	파란색 부동태화
오프셋	22 mm
회전 반경	54.5 mm
회전 간섭	109 mm
덤 직경	65 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	95 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최소)	45 mm
플레이트 홀 길이(최대)	52 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	66.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	77 mm
플레이트 구멍 직경	8 mm

제품 정보

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

