제품 정보

# STYLEA

## 5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

### 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●○○ |
| 부식방지 | ●●●●○ |

### 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Stylea |
| 하우징 유형 | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 50 kg |
| 전기 전도성 | 예 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 100 kg |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 40 °C |
| 총높이 | 91.5 mm |
| 전체 너비 | 46 mm |

### 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 폴리아미드 |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 스템 , 회전 |
| 회전 반경 | 77 mm |
| 회전 간섭 | 154 mm |
| 돔 직경 | 23 mm |

### 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 폴리아미드, 전기 전도성 |
| 트레드 재질 | 열가소성 고무, 전기 전도성 |
| 베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축 | 리벳 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 65 mm |
| 트레드 폭 | 7 mm |

### 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 11 mm |

도이처 디자이너 클럽 Interzum 어워드 IF 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH