

# AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047  
Bestelnummer 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Type                         | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 80 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | ✓                                  |
| Statisch draagvermogen       | 160 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 160 mm                             |
| Totaal gewicht               | 0,634 kg                           |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering                      | Glijlager                      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer  |
| Diameter                      | 125 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## BEHUIZING

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm    | Breed              |
| Zwenklager   | Twee balraces      |
| Offset       | 41 mm              |
| Zwenk radius | 103,5 mm           |
| Draaicirkel  | 207 mm             |

## FITTING

|                  |  |
|------------------|--|
| Type bevestiging | Boutgat  |
| Boutgat diameter | 13 mm  |
| Tip              | Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. |

# AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047  
Bestelnummer 00039523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

