LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Diamètre du dôme	30 mm
Diamètre du filetage	10 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	82 mm
Largeur totale	54 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH