

STYLEA

5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

EAN 4031582335705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	50 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	68 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,13 kg

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	53 mm
Grozāms savienojums	106 mm
Kupola diametrs	27 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūtnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Antracīta pelēks (RAL7016)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	65 mm
Protektora platums	8 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

STYLEA

5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

EAN 4031582335705

Pasūtījuma numurs 00079229

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

