

# AGILA TWIN

2977YGO075P50

EAN 4031582357738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila twin                         |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | ✓                                  |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 102 mm                             |
| Largeur totale                  | 71 mm                              |
| Poids                           | 0,697 kg                           |

## ROUE

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène, conducteur d'électricité              |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Moyeu lisse                                          |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (similaire au RAL7001)                  |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                                       |
| Diamètre                 | 75 mm                                                |
| Largeur du bandage       | 25 mm                                                |
| Largeur du corps de roue | 25 mm                                                |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                                           |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée         |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 31,3 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 99 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 198 mm                   |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 77 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 67 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm               |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 56 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 61,5 mm               |
| Diamètre des trous de la platine           | 8,5 mm                |

# AGILA TWIN

2977YG0075P50

EAN 4031582357738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

