

## KAPPA LOAD

9651FTP200P63 CL67

EAN 4031582314465

Номер замовлення 00830286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Kappa load
Тип	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1200 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	1000 kg
Статичний Вантажопідйомність	2000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	245 mm
Загальна ширина	110 mm
Загальна вага	7,789 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Ви́ла Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	59 mm
Радіус повороту	160 mm
Поворотне з'єднання	320 mm
	✓
Діаметр ковпачка	111 mm

# KAPPA LOAD

9651FTP200P63 CL67

EAN 4031582314465

Номер замовлення 00830286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# KAPPA LOAD

9651FTP200P63 CL67

EAN 4031582314465

Номер замовлення 00830286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

