

# NOVATECH

ETP075x50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	550 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C

## KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Typ ložiska	6005

# NOVATECH

ETP075x50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

