

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682

Numéro de commande 00070022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.12 kg

CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Diamètre du dôme	27 mm

ROUE

Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	8 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	8 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm
Longueur de la tige	20 mm


STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682

Numéro de commande 00078022

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.