

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582347289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能



运动噪音



损耗



耐腐蚀性



核心属性

| | |
|-----------|------------------|
| 产品名称 | Linea low height |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 温度范围 (最大) | 40 ° C |
| 总高 | 103 mm |
| 总宽度 | 73 mm |
| 总重量 | 0.249 kg |

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯, 注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 20 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 偏移量 | 32 mm |
| 旋转半径 | 88 mm |
| 转向干涉 | 176 mm |
| 圆顶直径 | 41 mm |

固定件

| | |
|-------|------|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 8 mm |

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582347289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

