

KAPPA

9682TOO200P63 CL67

EAN 4031582316018

Número de pedido 00830637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●●

Ruido de movimiento ●●○○○

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|--|
| Nombre del producto | Kappa |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda |
| Estándar | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 1200 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 1000 kg |
| Capacidad de carga estática | 2000 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 245 mm |
| Ancho total | 116 mm |
| Peso total | 4,51 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo | Poliamida, pesada |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Blanco natural |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Rodamiento giratorio | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 59 mm |
| Radio de giro | 160 mm |
| Interferencia de giro | 320 mm |
| | ✓ |
| Diámetro del domo | 111 mm |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 135 mm |
| Anchura de la placa | 110 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

KAPPA

9682TOO200P63 CL67

EAN 4031582316018
Número de pedido 00830637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

