

# AGILA

2477DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582326109  
Bestelnummer 00029706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                              |
| Totale hoogte                | 163 mm                             |
| Totaal gewicht               | 1,328 kg                           |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Plaatstaal                     |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering                      | Conisch kogellager             |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer            |
| Diameter                      | 125 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## BEHUIZING

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm    | Breed              |
| Zwenklager   | Twee balraces      |
| Offset       | 41 mm              |
| Zwenk radius | 131 mm             |
| Draaicirkel  | 262 mm             |

## FITTING

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Type bevestiging                | Synthetische expander, vierkant                                     |
| Expander bevestiging (minimaal) | 21,5 mm   |
| Expander bevestiging (maximaal) | 24 mm   |
| Tip                             | Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen. |

# AGILA

2477DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582326109  
Bestelnummer 00029706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

