

ALPHA STAINLESS

8478UFX100P62

EAN 4031582339390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,6 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Roestvrij staal

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers, afgedicht
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFX100P62

EAN 4031582339390

Bestelnummer 00035116

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

