ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# STYLEA

## 5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●●○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Stylea |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 80 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 160 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 75 mm |
| Общая ширина | 54 mm |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Стержень, поворотный |
| Цвет | Серый белый (RAL9002) |
| Офсет (Смещение) | 23 mm |
| Радиус поворота | 81 mm |
| Поворотное соединение | 162 mm |
| Диаметр купола | 30 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Ось | Заклепки |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 15 mm |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Квадратная пластина |
| Длина пластины | 60 mm |
| Ширина пластины | 60 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

## 5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH