



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Zeta
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	350 kg
6 公里/小时的载重	280 kg
静态载重	700 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总高	200 mm
总宽度	96 mm
总重量	3.59 kg

## 轮子

轮体材料	铝
胎面材料	弹性轮胎, 黑色, 硫化
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	黑色黑墨水 (类似 RAL9005)
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	67 岸 A

## 支架

材料	钢板, 非常重
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	161 mm
转向干涉	322 mm
圆顶直径	96 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

