



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	110 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	220 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	170 mm
Stavební výška	89 mm
Celková hmotnost	1,1 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	52 mm
Poloměr otáčení	56 mm
Průměr otáčení	218 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	22 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková dlah, rozestup mezi Díra na šroub šroubů USA
Délka plotny	90 mm
Šířka plotny	75 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	72 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	76 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	44,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	52 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

Product Drawings

