

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Numéro de commande 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Diamètre du trou de l'Axe	15 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps	30 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	420 kg
Capacité de charge à 6 km/h	335 kg
Statique Capacité de charge	840 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,48 kg

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Numéro de commande 00829478

DESSINS TECHNIQUES

