

# DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Pasūtījuma numurs 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	82 mm
Protektora platums	66 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	66 mm
Korpusa platums	66 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ● ●

Kustības troksnis ● ● ○ ○ ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ●

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	650 kg
Krāvnese pie 6 km/h	520 kg
Statiskā krāvnese	1300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,462 kg

# DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Pasūtījuma numurs 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

