



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea                                          |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 120 kg                                         |
| Електропровідність                 | Ni                                             |
| Нержавіюча сталь                   | Ni                                             |
| Статичний Вантажопідйомність       | 240 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                         |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                          |
| Загальна висота                    | 124 mm                                         |
| Загальна ширина                    | 82 mm                                          |
| Загальна вага                      | 0,87 kg                                        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                        |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Офсет (Зсув)        | 32 mm                           |
| Радіус повороту     | 108 mm                          |
| Поворотне з'єднання | 216 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 52 mm                           |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 100 mm                          |
| Протектор               | 20 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 77 mm               |
| Ширина тарілки                            | 67 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 56 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 61,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 46,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 51,5 mm             |
| Діаметр отвору планшета                   | 8,5 mm              |

## Product Drawings

