PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 150x60-Ø20 HL60

EAN 4031582329490



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	960 kg
Belastning ved 6 km/t	800 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	3,34 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	60 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 150x60-Ø20 HL60

EAN 4031582329490

Bestillingsnummer 00801150

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 150x60-Ø20 HL60

EAN 4031582[illegible]

Bestellingsnummer 00301150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH