PRODUKTINFORMATION

# ELASTECH

## UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●○ |
| Kørselsstøj | ●●●●● |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Elastech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 400 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 800 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Samlet vægt | 1,24 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | blød |
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 46 mm |
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Fælgbredde | 46 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 63 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

Bestillingsnummer 00023479

**Produkttegninger**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH