

## ZETA REVERSE

468BIEP125P63

EAN 4031582398069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ●   |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve                       | Zeta reverse                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő rugós irányfékkel |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök         |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 300 kg                             |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 240 kg                             |
| Elektromosan vezető               | Nem                                |
| Rozsdamentes                      | Nem                                |
| Statikus teherbírás               | 600 kg                             |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                             |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                              |
| Összsúly                          | 3,31 kg                            |
| Teljes szélesség                  | 96 mm                              |

## VÁZ

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, nagyon nehéz                       |
| Villa alakja    | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín            | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz     | 60 mm                                         |
| Körbeforgás     | 235 mm                                        |
| Kupola átmérője | 96 mm                                         |

## KERÉK

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tread hardness               | puha                               |
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                          |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág             |
| Tengely                      | Csavar anyával                     |
| Kerék színe                  | Mélyfekete (hasonló RAL9005)       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül         |
| Átmérő                       | 125 mm                             |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                              |
| Test szélessége              | 50 mm                              |
| A futófelület keménysége (A) | 67 Shore A                         |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ZETA REVERSE

468BIEP125P63

EAN 4031582398069

Rendelési szám 00860820

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

