

# GALEA

5071YGH100R05-22X40

EAN 4031582356274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Galea                                          |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                                         |
| Электропроводящий                  | ✓                                              |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                          |
| Общая высота                       | 139 mm                                         |

## КОЛЕСО

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен, электропроводный           |
| Материал протектора     | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник               | Подшипник скольжения                     |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                         |
| Диаметр                 | 100 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 30 mm                                    |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                           |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал              | Полиамид          |
| Форма Вилы            | Закртыо           |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm             |
| Поворотное соединение | 205 mm            |

## ФИТИНГ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга  | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 22 mm                    |
| Длина Болт   | 40 mm                    |

# GALEA

5071YGH100R05-22X40

EAN 4031582356274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

