

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	26 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Longueur de moyeu	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech plus
Capacité de charge à 4 km/h	240 kg
Capacité de charge à 6 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	480 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860912

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

