DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860012



ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	26 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Longueur de moyeu	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech plus
Capacité de charge à 4 km/h	240 kg
Capacité de charge à 6 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	480 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860912

Dessins du produit

