

## ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness          | мек                                           |
| Материал на тялото      | Листова стомана, тежка                        |
| Материал на резбата     | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер                         |
| Цвят на Колело          | Сиво/немаркирано                              |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба               |
| Диаметър                | 200 mm                                        |
| Ширина на Резба         | 50 mm                                         |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm                                         |
| Дължина на центъра      | 60 mm                                         |
| Ширина на тялото        | 50 mm                                         |
| Твърдост на Резба (A)   | 68 Бръснач A                                  |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ● |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Elastech                         |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 600 kg                           |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 500 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 1000 kg                          |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                            |
| Общо тегло                         | 3.48 kg                          |

# ELASTECH


SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Номер на поръчката 00830559  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

SFP 200x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322117

Номер на поръчка: 00830559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.