

AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	80 kg
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	102 mm
Kopējais svars	0,652 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	31,4 mm
Pagrieziena rādiuss	68,9 mm
Grozāms savienojums	137,8 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm

AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

