

AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	80 kg
Statiskā krāvnese	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	102 mm
Kopējais svars	0,652 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
	mīksts
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	31,4 mm
Pagrieziena rādiuss	68,9 mm
Grozāms savienojums	137,8 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm

AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

