

# ZETA REVERSE

468BIFP250P63 180°

EAN 4031582485134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nome del prodotto                   | Zeta reverse  |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto                                   |
| Portata a 4 km/h                    | 500 kg  |
| Portata a 6 km/h                    | 400 kg  |
| Portata statica                     | 1000 kg   |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -40 °C  |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C   |
| Altezza totale                      | 290 mm  |
| Peso complessivo                    | 4,225 kg  |

## RUOTA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo         | Alluminio                                      |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione               |
| Asse                        | Vite con dado                                  |
| Parafili                    | Senza parafili                                 |
| Diametro                    | 250 mm   |
| Larghezza battistrada       | 50 mm  |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                                     |

## SUPPORTO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, molto pesante               |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Disassamento              | 55 mm   |
| Ingombro di piroettamento | 360 mm  |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 105 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ZETA REVERSE

468BIFP250P63 180°

EAN 4031582485134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

