



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	640 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,92 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Orificiu cu Canal cheie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	30 mm
Lungime butuc	54 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

