

AGILA STAINLESS

7470PJO125P51

EAN 4031582350340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila stainless
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	160 mm
Загальна ширина	60 mm
Загальна вага	0,68 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, середня
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	103,5 mm
Поворотне з'єднання	207 mm
Діаметр ковпачка	60 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	95 mm
Ширина тарілки	70 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	50 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	75 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

AGILA STAINLESS

7470PJO125P51

EAN 4031582350340

Номер замовлення 00037176

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

