

NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353
 订单号 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	80 mm
胎面宽度	34 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	32 mm
轮体宽度	34 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D
轴承类型	6201

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
6 公里/小时的载重	160 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	0.547 kg

技术图纸

