

# ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Tread hardness             | macio                             |
| Material do centro da roda | Aço, ferro                        |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento                  | Furo, não maquinado               |
| Cor da Roda                | Preto (semelhante a RAL9005)      |
| Diâmetro                   | 200 mm                            |
| Largura do Piso            | 75 mm                             |
| Diâmetro do furo do eixo   | 100 mm                            |
| Comprimento do cubo        | 75 mm                             |
| Largura do corpo           | 75 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 68 Shore A                        |

## DESEMPENHO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● ● |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto                   | Elastech                         |
| Tipo                              | Roda                             |
| Padrão                            | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 600 kg                           |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 500 kg                           |
| Elétrico condutivo                | Não                              |
| Aço inoxidável                    | Não                              |
| Capacidade de carga estática      | 1000 kg                          |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                            |
| Peso geral                        | 2,31 kg                          |

# ELASTECH


EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Número de encomenda 00830872  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 405 582318383

Número de encomenda 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.