INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Furo, não maquinado
Cor da Roda	Preto (semelhante a RAL9005)
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	75 mm
Diâmetro do furo do eixo	100 mm
Comprimento do cubo	75 mm
Largura do corpo	75 mm
Dureza do Piso (A)	68 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●○○○
Ruído de movimento	●●●●●
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	500 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	2,31 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Número de encomenda 00830872

Desenhos do produto




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Número de encomenda 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH