



ROUE


Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	40 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Type de roulement	6308

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Émission de CO2 (portée 3)	29.11
Capacité de charge à 4 km/h	5400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	4500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	9000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	3.86 kg




DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Numéro de commande 00830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.