

# NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Numărul de comandă 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	30 mm
Diametrul găurii Axă	15 mm
Lungime butuc	45 mm
Lățimea corpului	30 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de rulare (D)	42 malul D

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	420 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	335 kg
Capacitate de încărcare statică	840 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,48 kg

# NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Numărul de comandă 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

