

PURETECH

PVR250X50-Ø20

EAN 4031582428339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	250 kg
Portata statica	500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	2,872 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

PURETECH

PVR250X50-Ø20

EAN 4031582428339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

