

## AGILA

2470UAP150R05-28

EAN 4031582301229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                    |
| Statički Nosivost              | 200 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -40 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                     |
| Sveukupna visina               | 188 mm                    |
| Ukupna težina                  | 1,182 kg                  |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 150 mm                   |
| Širina omotac              | 32 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljusk   | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| ofset           | 45 mm                 |
| okretni radijus | 120 mm                |
| Otpor okretanju | 240 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf  | 28 mm           |
| Dužina sraf   | 45 mm           |

# AGILA

2470UAP150R05-28

EAN 4031582301229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

